



Cotones Aguirrezábal, S. A.

· FABRICACION DE ALGODONES Y TRAJOS PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL
· CELULOSA INDUSTRIAL, SECAMANOS E HIGIENICOS
· BOBINAS DE TEJIDO
· ABSORBENTES: VEGETALES Y MINERALES

PLASTIPLAC (SDM)

Ficha técnica

MODO DE EMPLEO

Antes de la instalación:

Retirar la hoja de papel de protección.

Instalación:

Antes de la instalación de la placa, retirar a ser posible la suciedad que haya sobre la superficie a cubrir. Aplicar la placa Plasti plac (SDM) comprobando que las dimensiones de ésta sean ampliamente superiores a la superficie que debe protegerse.

Después de la instalación:

Antes de guardarlo lavar la placa Plasti plac (SDM) con agua y jabón.

Hay que secarlo bien y volver a ponerle el papel de protección inicial para guardarlo.

Utilización

Plasti plac (SDM) es una placa de protección para proteger y obturar rejillas ante posibles derrames accidentales de productos químicos. Plasti plac (SDM) protege las placas, rejillas de alcantarillas y los bordillos de las aceras. Conservar al refugio del sol y a temperatura ambiente. Ajustarse a las normativas en vigor en caso de contacto con productos químicos peligrosos.

Características

Plasti plac (SDM) es una placa de Poliuretano, elastómero 100%.

Color: Naranja y negro.

Adhesividad: Alta.

Resistencia Química: Ninguna contraindicación relativa a: ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, formaldehído, hexano, metanol, glicol de propileno, acetona, gasolina, queroseno.

Atención: con ácido sulfúrico se encoge un poco y con fenol 50°C se infla, pruebas efectuadas durante 3 días).

Presentación

SDM1	Obturador reutilizable de 60 x 60 cm.
SDM2	Obturador reutilizable de 90 x 90 cm.
SDM3	Obturador reutilizable de 120 x 120 cm.

Las pruebas efectuadas se dan como información, no nos responsabilizamos si se instala de manera incorrecta, aunque se aporte garantía. Efectúe una comprobación realizando pruebas antes de su utilización, para conocer si los métodos de empleo y las condiciones de aplicación son las convenientes.